



Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 400



Beställningsdata

Ordernummer	313220 400
GTIN	2050001929136
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Utan steg, för svarvning av individuell spänn-Ø. **Finfräst** anliggningsyta, **brunerad**.

Utförande reklamtext:

Utan steg, för utdragning av individuella spänn diametrar

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheter består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Användning reklamtext:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

Teknisk beskrivning

bredd B	50 mm
höjd H	73 mm
För chucktyp	400 mm
längd L	180 mm
spårbredd D	18 mm
Hålavstånd b	60 mm
tapplängd A	30 mm
passar även för chucktyp	500 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar