

## Mätverktygssortiment, Antal verktyg: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	952083 8
GTIN	2050002005105
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952083: 1 st.  
HOLEX skjutmått nonie nr 410200 storlek 150: 1 st.  
HOLEX anslagsvinkel nr 452600 storlek 150×100: 1 st.  
HOLEX vinkelmätare nr 453000\_120×150: 1 st.  
HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 strl. HM: 1 st.  
HOLEX stålskala nr 461805 storlek 300: 1 st.  
GARANT rullmåttband nr 462201\_2,5: 1 st.  
WERA plasttumstock nr 4662002 storlek 2: 1 st.  
HOLEX vattenpass med magnet nr 467436 storlek 400: 1 st.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,368 kg
Bredd	200 mm
Antal verktyg	8
Djup	600 mm
bredd i G	8
djup i G	24

Utförande	med mätverktyg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x24
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952083	952001 952083
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Stålskala böjlig, smal, rostfrimattpolerad med gradering på baksidan totallängd 300 mm	461805 300
SkjutmåttNonie 1/20 mätområde 150 mm	410200 150
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Aluminiumvattenpassmed magnet Längd 400 mm	467436 400
AnslagsvinkelNoggrannhet 2 skänkellängd 150X100 mm	452600 150X100
Rak hårdmetallritsnål Typ	458800
Gradskiva med öppen gradbåge Gradbåge- Øxskänkellängd 120X150 mm	453000 120X150