

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tryckspännare rund, DIN 6343, 185 E, spänn-Ø: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329555 10 |
| GTIN | 4045197724663 |
| Artikelklass | 34D |

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Norm:**DIN 6343****Noggrannhet:**

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

OBS!:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 9,0 mm med tvärrillor.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|---------|
| spänn-Ø | 10 mm |
| F | 66 mm |
| A | 73 mm |
| vinkel α | 15 grad |
| K | 84 mm |
| totallängd L | 110 mm |
| Typ | 185 E |

Produktlag

Spännhylsa