

Skrivbord Bok, Bredd: 2000 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 974040 2000 |
| GTIN | 2050002048249 |
| Artikelklass | 91Q |

Beskrivning

Utförande:

Bekvämt skrivbord med steglös **höjdinställning** (inställningsområde **680 – 820 mm**).

Stabilt underrede med tvärram.

Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratiskt.

Med formanpassade förstärkningslister.

Optimalt benutrymme tack vare ergonomiskt utformat underrede.

Slitstark bordsskiva av melamin, 25 mm, med **ytdekor av bok**.

Lackering:

Benställning metallgrå **pulverlack**.

plattans tjocklek: 25 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|------------|
| Höjdjustering arbetsplats | 680-820 mm |
| Utförande höjdinställning | mekanisk |
| plattans tjocklek | 25 mm |
| Produktslag | Skrivbord |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Kabelgenomföring Antal bussningar 2LR | 974100 2LR |
| Kabelgenomföring Antal bussningar 1R | 974100 1R |
| Kabelgenomföring Antal bussningar 1M | 974100 1M |
| Kabelgenomföring Antal bussningar 1L | 974100 1L |
| Kabelkanal hopfällbar Passar bordsbredd 2000 mm | 974120 2000 |
| Frontpanel metall Passar bordsbredd 2000 mm | 974111 2000 |
| Skyddsplåt under bord Trä Passar bordsbredd 2000 mm | 974110 2000 |
| Akustik-skiljevägg Typ 2000 | 974150 2000 |
| PC-hållare Typ 1 | 974130 1 |