

Skrivbord Bok, Bredd: 1600 mm



Beställningsdata

Ordernummer	974040 1600
GTIN	2050002048232
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Bekvämt skrivbord med steglös **höjdinställning** (inställningsområde **680 – 820 mm**).

Stabilt underrede med tvärram.

Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratiskt.

Med formanpassade förstärkningslister.

Optimalt benutrymme tack vare ergonomiskt utformat underrede.

Slitstark bordsskiva av melamin, 25 mm, med **ytdekor av bok**.

Lackering:

Benställning metallgrå **pulverlack**.

plattans tjocklek: 25 mm

höjdinställningsområde: 680 - 820 mm

Bredd: 1600 mm

Djup: 800 mm

arbetskiva (tjocklek): 25 mm

Teknisk beskrivning

Platt form	Rektangel
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
höjdinställningsområde	680 - 820 mm
Material arbetskiva	plan pressplatta med konsthartsbeläggning

Djup	800 mm
Beläggning arbetsskiva	Melamin
Ovansida arbetsskiva	bok-dekor
Bredd	1600 mm
Höjjustering arbetsplats	680-820 mm
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	25 mm
Produktslag	Skrivbord

Tillbehör

Kabelgenomföring Antal bussningar 2LR	974100 2LR
Kabelgenomföring Antal bussningar 1R	974100 1R
Kabelgenomföring Antal bussningar 1M	974100 1M
Kabelgenomföring Antal bussningar 1L	974100 1L
Kabelkanal hopfällbar Passar bordsbredd 1600 mm	974120 1600
Frontpanel metall Passar bordsbredd 1600 mm	974111 1600
Skyddsplåt under bord Trä Passar bordsbredd 1600 mm	974110 1600
Akustik-skiljevæg Typ 1600	974150 1600
PC-hållare Typ 1	974130 1