



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 165



### Beställningsdata

Ordernummer	313755 165
GTIN	2050001929778
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Finfrästa** spår och **precisionslipad** tandning, **brunerade**.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till :

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

passar färgkod: Schunk kraftspännchuck och backar

längd L: 82 mm

bredd B: 32 mm

höjd H: 32 mm

Hålavstånd a: 15 mm

Hålavstånd b: 20 mm

spårbredd D: 12 mm

### Teknisk beskrivning

höjd H	32 mm
längd L	82 mm

Hålavstånd b	20 mm
för gänga DIN 912	M10
För chucktyp	165 mm
spårbredd D	12 mm
Hålavstånd a	15 mm
bredd B	32 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvärvchuckbackar