

**Garant****Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 54/75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274034 54/75
GTIN	4062406094614
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Användningsdata:**

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

**Observera:**

Utän montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

maximal första insticksdiameter $D_2$	75 mm
maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	16 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	54 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd $w$	3 mm
Produktslag	Skärhållare

