

**Garant****Skärhållare Medium axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 17/30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274024 17/30
GTIN	4062406094676
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

**Användningsdata:**

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

**Observera:**

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

maximal första insticksdiameter $D_2$	30 mm
maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	14 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	17 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	4 mm
Produktslag	Skärhållare

