



Segmentbackar, sats 3 delar, Stål, För chucktyp: 165



Beställningsdata

Ordernummer	313435 165
GTIN	2050001929501
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

höjd H	60 mm
spårbredd D	17 mm
längd L	59,5 mm
bredd B	120 mm
Hålavstånd b	22 mm
För chucktyp	165 mm

Hålavstånd a	25 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar