



Skruvmejselsats, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	953201 11
GTIN	4062406093792
Artikelklass	91A

Beskrivning

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953201: 1 st.

GARANT Vinkelskrvmejselsats för Torx® nr 625025 strl. 13: 1 st.

GARANT sexkantvinkelskrvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 st.

GARANT skruvdragare nr 660030 storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för Phillips nr 667690 storlek 00; 0; 1; 2: 1 st vard.

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G: 8 × 24

Bredd: 200 mm

Djup: 600 mm

bredd i G: 8

djup i G: 24

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
bredd i G	8
Djup	600 mm
djup i G	24
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×24

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag mejselbredd b 4 mm	660030 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag mejselbredd b 2 mm	660030 2
Vinkelskruvmejselsats för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Antal skruvmejslar 13	625025 13
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953201	952001 953201
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene®-handtag krysspårstorlek 0	667690 0
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Insexnyckelsats med hållarkula, förkromad Antal skruvmejslar 9	627129 9
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene®-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene®-handtag krysspårstorlek 00	667690 00
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene®-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag mejselbredd b 2,5 mm	660030 2,5