

**KERN****Pallvåg, Viktområde: 3000kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	919912 3000
GTIN	4045761203204
Artikelklass	96D

## Beskrivning

**Utförande:**

Mobil pallvåg. 2 hjul och handtag för bekväm transport av vågen.

Dynamisk vägning: Vid oroliga vägningsförhållanden eller vid vägning av djur beräknas ett stabilt viktvärde genom medelvärdesbildning.

Batteridrift möjlig. 4 silikonbelagda aluminiumvägceller.

Lastupptagning: Stål, pulverbelagd. Damm- och stänkskyddad IP67.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Med arbetsskyddskåpa, extern nätadapter.

**Lackering:**

Stål, pulverbelagd.

## Teknisk beskrivning

höjd	110 mm
maximal kapacitet	1 - 3000 kg
Djup	1195 mm

Viktområde	3000 kg
avläsning	1000 g
Bredd	840 mm
Antal ingående batterier	4
vikt	51 kg
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Pallvåg