

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tryckspännare rund, DIN 6343, 185 E, spänn-Ø: 57mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329555 57
GTIN	4045197725141
Artikelklass	34D

**Beskrivning****Utförande:**Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.****Norm:****DIN 6343****Noggrannhet:****Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm**OBS!:**Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 9,0 mm med tvärrillor.

**Teknisk beskrivning**

A	73 mm
spänn-Ø	57 mm
K	84 mm
vinkel $\alpha$	15 grad
F	66 mm
totallängd L	110 mm
Typ	185 E

Produktslag

Spännhylsa