

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tryckspännare rund, DIN 6343, 185 E, spänn-Ø: 51 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329555 51 |
| GTIN | 4045197725073 |
| Artikelklass | 34D |

Beskrivning**Utförande:**Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.****Norm:****DIN 6343****Noggrannhet:****Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm**OBS!:**Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 9,0 mm med tvärrillor.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|---------|
| spänn-Ø | 51 mm |
| A | 73 mm |
| F | 66 mm |
| K | 84 mm |
| vinkel α | 15 grad |
| totallängd L | 110 mm |
| Typ | 185 E |

Produktlag

Spännhylsa