

**BENNING****Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CMP2****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Högsta möjliga upplösning 10 mA AC i 40 A-mätområdet. Den inbyggda voltsensorn (NCV) signalerar beröringsfritt fasspänningar och kabelbrott i ledningar (optiskt/akustiskt). Startströmmätning (INRUSH), lågpasfilter (LPF), ZERO-funktion.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

**Teknisk beskrivning**

växelström AC	10 mA – 400 A
maximal tångöppning	23 mm
grundnoggrannhet	2 %

mätmetod	TRUE RMS
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
överspänningskategori	CAT III 600 V
minnesfunktion	HOLD
visningsområde	4200
likström DC	10 mA – 400 A
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------