

**Handske, par 6315, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094456 10
GTIN	4059904107021
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

6315.Genomskärningskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

EN 388 Skärhållfasthet	3
EN 388 Rivhållfasthet	4
Handskstorlek	10
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Andningsförmåga	God
silikonfri	nej

Oljegrepp	God
Våtgrepp	Måttlig
Passform	God
Fingertoppskänsla	Mycket god
Värmeskydd	Saknas
Material beläggning	PU
DMF-fri	nej
EN 388 Slitstyrka	4
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	10
Stickningsteknik	13G
EN 388	4343C
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå
vikt	15 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar