

**Garant****Rullmåttband, bandlängd: 2m****Beställningsdata**

Ordernummer	462070 2
GTIN	4062406095505
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång. För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med **2K-Haptoprene®**. Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång. Den **innovativa dämparen** av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden. **Insatt aluminiumprofil** på undersidan för exakt positionering. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

**Teknisk beskrivning**

bandlängd	2 m
bandbredd	13 mm
husets höjd	59 mm
husets bredd	26 mm
husets längd	62 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1

Produktslag

Bandmått

**Tjänster**

KalibreringRullmåttband maximal längd 2 m

026240 2