

**Handske, par 6240 // SKIN, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094234 10
GTIN	4059904095700
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6240 SKIN. Tättsittande handske med hög bärförbehåll och bra finkänslighet tack vare utvecklad **18 gauge-stickningsteknik** med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Passform	Mycket god
silikonfri	nej
DMF-fri	nej
Oljegrepp	God
Våtgrepp	Måttlig
Handskstorlek	10

Värmeskydd	Saknas
Material beläggning	PU
Fingertoppskänsla	Mycket god
Andningsförmåga	Mycket god
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
EN 388	2111X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	8 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar