

**Handske, par 6240 // SKIN, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094234 7
GTIN	4059904095670
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6240 SKIN. Tättsittande handske med hög bärkomfort och bra finkänslighet tack vare utvecklad **18 gauge-stickningsteknik** med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Fingertoppskänsla	Mycket god
Handskstorlek	7
Värmeskydd	Saknas
Andningsförmåga	Mycket god
Oljegrepp	God
Våtgrepp	Måttlig

silikonfri	nej
Material beläggning	PU
DMF-fri	nej
Passform	Mycket god
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
EN 388	2111X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	8 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar