

HOLEX**Stödrondell hård/räfflad, Utvärdig Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566672 115
GTIN	4045197718266
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformierbar fiberskivstödrondell. Anligningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Utvärdig Ø	115 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell

