

**Handske, par 6315, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094456 7
GTIN	4059904106963
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6315.Genomskärningskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Andningsförmåga	God
Handskstorlek	7
Passform	God
Fingertoppskänsla	Mycket god
DMF-fri	nej

EN 388 Skärhållfasthet	3
EN 388 Slitstyrka	4
Värmeskydd	Saknas
silikonfri	nej
EN 388 Rivhållfasthet	4
Våtgrepp	Måttlig
Oljgrepp	God
Material beläggning	PU
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	10
Stickningsteknik	13G
EN 388	4343C
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå
vikt	15 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskränningsskyddade handskar