



Köldskyddshandske, par 1603 W, Handskstorlek: 9



Beställningsdata

Ordernummer	094813 9
GTIN	4059904107281
Artikelklass	09H

Beskrivning

Utförande:

1603 W. Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

Utförande reklamtext:

1603 W. Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Köldskydd	Mycket god
Handskstorlek	9
Material beläggning	Latex
Värmeskydd	Saknas
Våtgrepp	Mycket god
EN 388 Rivhållfasthet	4
Oljegyrep	God
Passform	God
Fingertoppskänsla	Måttlig
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
EN 388 Slitstyrka	2
Andningsförmåga	God
silikonfri	nej
DMF-fri	nej
EN 388 Skärhållfasthet	2
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Köldskyddshandske
Innehåll	12
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Latex
Beläggningvariant	Handflata
Färg	blå / gul

CE	CE 2241
vikt	45 g
Produktslag	Kölskyddshandske