

**Handske, par 6315, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094456 8
GTIN	4059904106987
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

6315.Genomskärningskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Rivhållfasthet	4
Passform	God
Värmeskydd	Saknas
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Oljegrepp	God

Material beläggning	PU
DMF-fri	nej
Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Skärhållfasthet	3
EN 388 Slitstyrka	4
Handskstorlek	8
silikonfri	nej
Andningsförmåga	God
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	10
Stickningsteknik	13G
EN 388	4343C
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå
vikt	15 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar