

3M Scotch-Brite™

Slipnylonrondell med kardborr GB-DH, Ø 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 50**Beställningsdata**

Ordernummer	566902 50
GTIN	50048011644009
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med kardborrsliptallrik nr 566965**).

Mycket **aggressiv slipnylonskiva** med hög kantstabilitet. De inarbetade **keramikornen (CER)** möjliggör stor avverkning.

Användningsdata:

Brett användningsområde: allt från lätt avverkning till **övergångar** i ett och samma arbetssteg. Perfekt för **slipning av små svetsfogar och svetspunkter** samt för **grövre rengöring och gradning**. Ingen underslipning av ytan.

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	extra grov
-------------	------------

Utförande	En coarse super duty
Motsvarande kornstorlek	50
Färg	blå
skiv-Ø	115 mm
Serie	GB-DH
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
tillverkarens beteckning	GB-DH
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		

vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 115 mm	566960 115
Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14 Utvändig Ø 115 mm	566965 115