

3M**Polerrondell, hårt, skiv-Ø: 127mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567727 127 |
| GTIN | 3134375382861 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning**Utförande:**

Filtskivor för **polering av förslipade ytor** i kombination med polerpastor nr 555740 och 552420 UNI. Den täckta sidan används som fäste på stödrondellen.

Hård och styv (Buffing Pad röd/vit).

Användningsdata:

Lämpligt för polering av lacker och metaller.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| skiv-Ø | 127 mm |
| Hårdhetsgrad | hårt |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| rekommenderat varvtal | 1500 - 1700 min ⁻¹ |
| Produktslag | Polerskiva |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 125 mm | 567760 125 |
| Polerrondell,M14 Utvändig Ø 125 mm | 567762 125 |
| Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE | 555740 WHITE |
| Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE | 555740 BLUE |