

Mitutoyo**Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket litet och lätthanterligt instrument med kapacitivt mätsystem. Härdade, slipade och läppade stålmätytor.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Kalibrering: C6

förpackning: Stabil box

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,02 mm

mätytor – Ø: 5 mm

kapacitet: 20 mm

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
felgräns	0,02 mm
kapacitet	20 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 12 mm

mätstor – Ø	5 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C6
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare

Tjänster

DAkS-kalibrering Tjocklekssnabbmätare	011310
Kalibrering Tjocklekssnabbmätare	013820
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Tjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 30	023430 30
Kalibrering Tjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 200	023420 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------