

Mitutoyo**Tjocklekssnabbmätare, mätområde: 0-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket litet och lätthanterligt instrument med kapacitivt mätsystem. Härdade, slipade och läppade stålmätutor.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
felgräns	0,02 mm
kapacitet	20 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 12 mm
mätutor – Ø	5 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Stabil box
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	digital
Kalibrering	C6
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare

Tjänster

DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 30	023430 30
KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 200	023420 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------