

**Handske, par 6240 // SKIN, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094234 11
GTIN	4059904095717
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6240 SKIN. Tättsittande handske med hög bärkomfort och bra finkänslighet tack vare utvecklad **18 gauge-stickningsteknik** med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
Värmskydd	Saknas
Oljegrepp	God
Passform	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig
DMF-fri	nej

Fingertoppskänsla	Mycket god
Material beläggning	PU
Andningsförmåga	Mycket god
silikonfri	nej
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
EN 388	2111X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	8 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar