

**Handske, par 6315, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094456 9
GTIN	4059904107007
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6315.Genomskärningskyddad handske med hög bärkomfort. Grå PU-delbeläggning för bra grepp i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer. Lämpar sig inte för hantering av oljiga delar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Oljegrepp	God
EN 388 Rivhållfasthet	4
silikonfri	nej
DMF-fri	nej
Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Punkteringshållfasthet	3

EN 388 Slitstyrka	4
Material beläggning	PU
Handskstorlek	9
Passform	God
EN 388 Skärhållfasthet	3
Värmeskydd	Saknas
Våtgrepp	Måttlig
Andningsförmåga	God
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	10
Stickningsteknik	13G
EN 388	4343C
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå
vikt	15 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar