

Garant**DCGW 11T304 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

Ordernummer	265964 NL
GTIN	4062406096106
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NL
Sort	MKD

Skärmaterial	MKD
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 11T304 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning