

**Garant****DCGW 11T304 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	265964 NS
GTIN	4062406096113
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spån­brytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-kläm­hållare och borrstänger.

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	MKD
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NS

Sort	MKD
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 1400 m/min
Matning f	0,005 - 0,4 mm/v
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 11T304 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning