

**Polerrondell, M14, Utvärdig Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	567762 125
GTIN	4045197718402
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Häft sida med kardborrfäste, för säker montering av kardborrondeller.

Polertallrik med flexibelt mellanskikt. Ökande flexibilitet längre ut tack vare sneda kanter.

Användningsdata:

M14-gänga för direkt uppspanning på vinkelslipmaskiner, högst **40 m/s**.

OBS!:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar **inte** slipnylonrondeller nr 566902–566950.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
Utvärdig Ø	125 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell

