

Garant**VCGW 160408 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	266000 NK
GTIN	4062406096304
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 1000 m/min
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	MKD
Eggutförande	NK

Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Skärmaterial	MKD
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGW 160408 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning