



## Köldskyddshandske, par 1603 W, Handskstorlek: 11



### Beställningsdata

Ordernummer	094813 11
GTIN	4260144428542
Artikelklass	09H

### Beskrivning

#### Utförande:

**1603 W.** Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

#### Utförande reklamtext:

**1603 W.** Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

#### Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Norm:

EN 388; EN 511

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

#### Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Köldskydd	Mycket god
Värmeskydd	Saknas
silikonfri	nej
Passform	God
EN 388 Rivhållfasthet	4
Fingertoppskänsla	Måttlig
Andningsförmåga	God
EN 388 Skärhållfasthet	2
Material beläggning	Latex
DMF-fri	nej
Oljegrepp	God
EN 388 Slitstyrka	2
Våtgrepp	Mycket god
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Latex
Beläggningvariant	Handflata
Färg	blå / gul

CE	CE 2241
vikt	45 g
Produktslag	Kölskyddshandske