

Garant**Hylsnyckelsortiment, Low Profile, 1/4 tum fyrkant 14 delar, Antal delar: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	630355 14
GTIN	4062406096342
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Fördel:

- **På grund av den låga bygghöjden särskilt lämplig för trånga arbetssituationer.**
- **ger en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med konventionella produkter.**

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

spärrskaft: 1 st nr 630357.

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 47 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-14 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
förpackning	Plastbox
Längd	127 mm
Bredd	85 mm
höjd	47 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Ringspärrnyckel Typ LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
--------------------------------	-------------------