



## Köldskyddshandske, par 1603 W, Handskstorlek: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	094813 8
GTIN	4260144428481
Artikelklass	09H

### Beskrivning

#### Utförande:

**1603 W.** Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

#### Utförande reklamtext:

**1603 W.** Sömlös köldskyddshandske med **latexbeläggning**. Den räfflade beläggningen ger ett **mycket bra grepp** vid arbeten med oljiga komponenter. **Hög synlighet** tack vare neongult hållarmaterial.

#### Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Norm:

EN 388; EN 511

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

#### Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Värmeskydd	Saknas
Andningsförmåga	God
Våtgrepp	Mycket god
EN 388 Skärhållfasthet	2
Fingertoppskänsla	Måttlig
Passform	God
EN 388 Slitstyrka	2
Oljegrepp	God
DMF-fri	nej
Handskstorlek	8
Köldskydd	Mycket god
silikonfri	nej
EN 388 Rivhållfasthet	4
Material beläggning	Latex
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Köldskyddshandske
Innehåll	12
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
Stickningsteknik	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Latex
Beläggningvariant	Handflata
Färg	blå / gul

CE	CE 2241
vikt	45 g
Produktslag	Kölskyddshandske