

HOLEX**Borrinsats med urspetsning HSS, TiN, Ø D: 53mm****Beställningsdata**

Ordernummer	232282 53
GTIN	4062406096878
Artikelklass	22F

Beskrivning**Utförande:**

Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.

Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.

För hål upp till noggrannhet IT10.

OBS!:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø D	53 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,35 mm/v
för stomtyp	48
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,29 mm/v
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiN
Spetsvinkel	132 grad
Sort	TiN

Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	130 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	M
GG(G)	lämplig	45 m/min	K
CuZn	lämplig	90 m/min	N
vått maximal	lämplig		