

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Artikelklass	210

Beskrivning**Beskrivning:**

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	60,6 mm
Passande vändskär	POMX 10T5..
maximalt sågdjup a _{p max}	2,2 mm
FästhålsØ	32 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
Skär-Ø D _c	80 mm

Skruvsats förvändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skär Z	6
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219889
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP