

BENNING**Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM1-2****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Teknisk beskrivning

växelström AC	0,1 A – 400 A
grundnoggrannhet	1 %
maximal tångöppning	30 mm
likspänning DC	0,1 V – 600 V

resistans	0,1 Ω – 20 M Ω
överspänningskategori	CAT III 600 V
växelspänning AC	0,1 V – 600 V
mätmetod	RMS
minnesfunktion	5
tillverkarens beteckning	CM1-2
akustiskt kontinuitetstest	0 – 20 Ω
visningsområde	2000
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Mätledningar Mätspets- \varnothing 4 mm	473308 4
Mätledningar Mätspets- \varnothing 2 mm	473308 2