

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-423, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094471 9
GTIN	10076490053458
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-423. Vattenbaserad polyuretannitrilbeläggning. Fri från silikon och DMF. Värmebeständig upp till 100 °C. Lämpar sig särskilt för tillskärning av torra eller oljiga delar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Värmeskydd	Saknas
Andningsförmåga	God
Material beläggning	PU/nitril
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Fingertoppskänsla	God
EN 388 Skärhållfasthet	3

EN 388 Rivhållfasthet	3
DMF-fri	ja
Våtgrepp	God
Oljegypp	God
Handskstorlek	9
Passform	Mycket god
EN 388 Slitstyrka	4
silikonfri	ja
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	PU/nitril
Material	PU/nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå/lim
Norm	EN 407
vikt	30 g
Längd	225 mm
Användningsdata	Flergångs

Skärskyddsklass	B
Produktlag	Genomskärningsskyddade handskar