

BENNING**Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM2****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Idealisk för mätning av mindre strömmar.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Kalibrering: I4

visningsområde: 4000

grundnoggrannhet: 0,5 %

akustiskt kontinuitetstest: 0 – 50 Ω

mätmetod: TRUE RMS (AC)

minnesfunktion: HOLD, MAX

växelspänning AC: 1 mV – 600 V

Teknisk beskrivning

visningsområde	4000
resistans	0,1 Ω – 40 M Ω
minnesfunktion	HOLD, MAX
maximal tångöppning	25 mm
tillverkarens beteckning	CM2
växelström AC	100 mA – 300 A
akustiskt kontinuitetstest	0 – 50 Ω
mätmetod	TRUE RMS (AC)
likspänning DC	0,1 mV – 600 V
överspänningskategori	CAT III 300 V
växelspänning AC	1 mV – 600 V
likström DC	10 mA – 300 A
grundnoggrannhet	0,5 %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

Kalibrering Tångamperemeter Typ D	017720 D
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Tångamperemeter Typ D	016790 D
DAkS-kalibrering Tångamperemeter Typ D	027060 D
Kalibrering Tångamperemeter Typ D	027050 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081556 LR3
--	------------

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Mätledning Mätspets-Ø 2 mm	473308 2
Mätledning Mätspets-Ø 4 mm	473308 4