

**Garant****Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213110 50/4
GTIN	4045197718471
Artikelklass	210

**Beskrivning****Beskrivning:**

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.  
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.  
Kan även användas för semi-efterbehandling.  
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

totalängd $L_{tot}$	40 mm
FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2,2 mm
Ø $D_3$	30,6 mm
Passande vändskär	POMX 10T5..
Skär-Ø $D_c$	50 mm

Skruvsats förvändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skär Z	4
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219889