

KERN**Fickvåg typ TGC, maximal kapacitet: 150g**

Beställningsdata

Ordernummer	479446 150
GTIN	4045761217522
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- Med summeringsfunktion, taraknapp.
- Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.

Platt fickvåg med stor vågskål av rostfritt stål och praktisk taraskål. Bakgrundsbelyst LCD-display för bekväm avläsning av vägningsvärdet.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081560 storlek CR2032.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
höjd	18 mm
Bredd	100 mm
maximal kapacitet	150 g
avläsning	0,01 g
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Djup	130 mm

nettovikt	0,18 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------