

**KERN****Fickvåg typ TGC, maximal kapacitet: 1000g**

## Beställningsdata

Ordernummer	479446 1000
GTIN	4045761214255
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- Med summeringsfunktion, taraknapp.
- Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.

Platt fickvåg med stor vågskål av rostfritt stål och praktisk taraskål. Bakgrundsbelyst LCD-display för bekväm avläsning av vägningsvärdet.

### leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081560 storlek CR2032.

## Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
maximal kapacitet	1000 g
Bredd	100 mm
Djup	130 mm
Antal ingående batterier	2
höjd	18 mm
avläsning	1 g

nettovikt	0,18 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Kompaktvåg

### Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50

### Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------