

**KERN****Kranvåg typ HFB, maximal kapacitet: 3000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479439 3000
GTIN	4045761202764
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.

Robust högupplösande kranvåg upp till 12 ton. Sifferhöjd 30 mm. Batteriets drifttid ca 30 timmar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inkl. batteri och nätadapter.

**Teknisk beskrivning**

nettovikt	10 kg
arbetstemperatur	-10 - 40 °C
avläsning	200 g
totallängd	421 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
husets bredd	194 mm

husets höjd	129 mm
Antal ingående batterier	2
felgräns från maximalvärde	0,2 %
husets djup	145 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
avläsning i övre vägningsområde	1000 g
Avläsning mellersta vägningsområdet	500 g
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Häng-/kranvåg

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------	------------