

**KERN****Plattformsvåg, typ EOC, maximal kapacitet: 35kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479606 35
GTIN	4045761192409
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningens område undre hälft).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetskyddshuv.

## Teknisk beskrivning

reproducerbarhet	10 g
insvängningstid	2 s
nettovikt	5,2 kg
tillverkarens beteckning	Typ EOC
maximal kapacitet	0 - 35 kg
minimal styckevikt	10 g
avläsning	5 g
vågplattans mått	300×300 mm
Kalibrering	K2
avläsning i övre vägningsområde	10 g
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Nätdriven
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Plattformsvåg

## Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50