

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-423, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094471 8
GTIN	10076490053441
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-423. Vattenbaserad polyuretannitrilbeläggning. Fri från silikon och DMF. Värmebeständig upp till 100 °C. Lämpar sig särskilt för tillskärning av torra eller oljiga delar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Oljegrepp	God
Våtgrepp	God
DMF-fri	ja
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Handskstorlek	8
Passform	Mycket god

Material beläggning	PU/nitril
silikonfri	ja
Värmskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	God
EN 388 Slitstyrka	4
EN 388 Rivhållfasthet	3
EN 388 Skärhållfasthet	3
Andningsförmåga	God
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	PU/nitril
Material	PU/nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå/lim
Norm	EN 407
vikt	30 g
Längd	225 mm
Användningsdata	Flergångs

Skärskyddsklass	B
Produktlag	Genomskärningsskyddade handskar