



## Slim-skruvdragare för Torx®, Classic, isolerad, Torx®-profil: TX10



### Beställningsdata

Ordernummer	625753 TX10
GTIN	7610733278312
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering** för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

### Teknisk beskrivning

Torx®-profil	TX10
totallängd	165 mm
klinglängd	70 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material klinga	PB Swiss Tools-speciallegering
Produktslag	Skruvmejslar