



## Slim elektrikerskruvdragare fö Phillips, Classic isolerad, krysspårstorlek: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	668372 1
GTIN	7610733278398
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.

**Smalt handtag** med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.

**Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering** för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

### Teknisk beskrivning

krysspårstorlek	1
för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
klinglängd	80 mm
totallängd	175 mm
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

