



Insexnyckelsats Tummått, förkromat, Antal skruvmejslar: 12Z



Beställningsdata

Ordernummer	627331 12Z
GTIN	7610733201631
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudet medger dragning i upp till 30° vinkel.

PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta (storlek 1/20 brunerad), lätt brutna kanter.

Innehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627170: storlek 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Förvaring i: Plasthållare

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	12
Drivprofil	Sexkantnyckel
färgkod	nej
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 5/16 tum	627170 5/16
---	-------------

Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 1/16 tum	627170 1/16
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 7/32 tum	627170 7/32
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 3/32 tum	627170 3/32
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 5/64 tum	627170 5/64
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 1/8 tum	627170 1/8
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 7/64 tum	627170 7/64
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 1/20 tum	627170 1/20
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 5/32 tum	627170 5/32
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 9/64 tum	627170 9/64
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 1/4 tum	627170 1/4
Insexnyckel, långmed klotformat huvud, förkromad sexkant 3/16 tum	627170 3/16