

BENNING**Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM11****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsmätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Idealisk för felsökning i elanläggningar, styrenheter, apparater och fordonselsystem. Exakt mätning av små AC/DC-strömmar (jordfel-, differential- och läckströmmar).

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Teknisk beskrivning

mätmetod	TRUE RMS (AC)
visningsområde	6000
maximal tångöppning	23 mm

grundnoggrannhet	1 %
resistans	0,1 Ω – 600 k Ω
växelspänning AC	0,01 V – 600 V
växelström AC	0,1 mA – 20 A
likspänning DC	0,01 V – 600 V
akustiskt kontinuitetstest	0 – 100 Ω
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN
tillverkarens beteckning	CM11
överspänningskategori	CAT IV 300 V
likström DC	0,1 mA – 10 A
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------